



BRS651701BVERZ

**Socle de goulotte C-profile BRS 66x170mm couv. 120mm de Tôle d'acier galvanisé**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	68 mm
Largeur	170 mm
Longueur	2000 mm

**Cache, porte**

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	120 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm

**Dimensions**

Section intérieure	10070 - 10070 mm <sup>2</sup>
--------------------	-------------------------------

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	23
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	42

**Compatibilité**

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, 45 mm
----------------------------------	-----------------------

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Matière**

Matière	Aacier
Traitement de surface	Galvanisé
Couleur	Zinc

**Connectivité**

Accessoires d'alignement	Écisses en références séparées
--------------------------	--------------------------------

**Equipement**

Écisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Illustrations | dessins**

