



BRS1001301VERZ

**Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRS 100x130mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 100 mm  |
| Breite | 130 mm  |
| Länge  | 2000 mm |

**Abdeckung, Tür**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1     |
| Oberteilbreite 1                  | 80 mm |
| Oberteilbreite 2                  | 0 mm  |
| Oberteilbreite 3                  | 0 mm  |

**Abmessungen**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Lichter innerer Querschnitt | 12110 - 12110 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------|-------------------------------|

**Kapazität**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten) | 37 |
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 50 |

**Installation, Montage**

|              |    |
|--------------|----|
| Bodenlochung | Ja |
|--------------|----|

**Werkstoff**

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Farbe      | Zink     |

**Konnektivität**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kanalverbindung | Extra Kupplungen |
|-----------------|------------------|

**Ausstattung**

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Anzahl Kabelklammer pro Meter               | 0    |
| Mit Schutzfolie                             | Ja   |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

**Abbildungen | Zeichnungen**

