



REP501S



ELCOM.HOME Set Video AP 1Taste Innenst. TOUCH ultraws. matt/Aussenst. anthrazit

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Aussenbereich Montage auf	Aufputz
Innenbereich Montage auf	Aufputz

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

Abmessungen

Höhe	196 mm
Tiefe	40 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

Texte

Montageart	Für Aufputzmontage Für senkrechte Montage Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster
------------	----------------------------------------------------------------------------------------