



REP501S



ELCOM.HOME Set vidéo 1 bouton poste int. TOUCH ultrablanc mat/poste ext. antr.

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Mode de pose du poste intérieur	En saillie
Méthode de montage poste extérieur	En saillie

Tension

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

Dimensions

Hauteur	196 mm
Profondeur	40 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode de montage	Pour montage en saillie Pour montage vertical Poussoirs d'appel incassables affleurants
-----------------	---