



SM500

**Analoges Voltmeter Direktmessung 500V**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl Module 4

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -25 - 50 °C

Lager-/Transporttemperatur -40 - 80 °C

**Konnektivität**

Anschlussart Schraubanschluss

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 3,50 W

Leistungsaufnahme VA 3 VA

**Abmessungen**

Höhe 90 mm

Breite 70 mm

Tiefe 54 mm

**Messung**

Messgeräteart analog

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

**Funktionen**

Genauigkeitsklasse 0.015

**Installation, Montage**

Montage auf DIN Schiene

**Frequenz**

Frequenz 45 - 65 Hz

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja