



FT61L

Schrank, univers, IP54, SK II, H950 x B300 x T275, 72 PLE, Klarsichttür

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	950 mm
Breite	300 mm
Tiefe	275 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Werkstoff

Farbe	Kieselgrau
RAL Nummer	7032
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Reihen	6
---------------	---

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	400 A
-----------	-------