



FT63K

Schrank, univers, IP54, SK I, H950 x B800 x T275, 216 PLE, Klarsichttür

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	950 mm
Breite	800 mm
Tiefe	275 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	3-Punkt Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

Ausstattung

Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Reihen	18
---------------	----

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	400 A
-----------	-------