



10126083

Рамка 2X вертикальна нержавіюча сталь Q.7

Технічні характеристики

Ємність

| | |
|-------------------|---|
| Кількість секцій | 2 |
| Кількість модулів | 2 |

Матеріали

| | |
|------------------|---------------------------|
| Colour | Нержавіюча сталь |
| Код RAL | 9022 |
| Обробка поверхні | Матовий |
| Матеріал | Метал Нержавіюча сталь |
| Обробка | Шліфований |

Розміри

| | |
|---------|-----------|
| Висота | 166,20 mm |
| Ширина | 95,20 mm |
| Глибина | 9,90 mm |

Акcesуари

| | |
|-------------------------|----|
| Має поле для маркування | Ні |
|-------------------------|----|

Установлення, монтаж

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Положення для монтажу/підключення | Вертикальний |
|-----------------------------------|--------------|

Безпека

| | |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
| Ударостійкість IK | IK02 |

Тексти

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Режим встановлення | Для вертикального монтажу |
|--------------------|---------------------------|

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| REACH-SVHC free | Так |
| Відповідність RoHS | Так |