



16291939

Bilanc. con accessorio di fissaggio lente e stampa "0" S.1 IP44 Bianco pol. opac

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Materiali

Colore Bianco polare
 Codice RAL 9010
 finitura superficiale Opaco
 Materiale Materiale termoplastico
 Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 55 mm
 Larghezza 55 mm
 Profondità 7 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Si

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44

Testo

Stampa Con stampa "0"
 Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo
 Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante di gruppo singolo
 Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttore a bilanciere a più poli

Adatto per

S.x/B.x

Sostenibilità

Senza alogeni Si
 Conformità REACH - SVHC free Si
 Conformità ROHS Si