



16291939

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement Enkel vippta

Material

Färg Vit
RAL-kod 9010
Ytbehandling Matt
Material Termoplast
Behandling Obehandlad

Dimensioner

Höjd 55 mm
Bredd 55 mm
Djup 7 mm

Anslutning

Typ av montering Klor

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag Ja

Tillbehör

Har märksfält Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP44

Text

Präglad Med symbol "O"
Belysning Till belysnings- och övervakningskrets
Tryckknapp Även för KNX-applikationer: grupptryckknapp, 1-vägs
Vippta strömställare/ tryckknapp 2-polig

Lämplig för

S.x/B.x

Hållbarhet

Halogenfri Ja
REACH-SVHC fri Ja
RoHS-överensstämmelse Ja