



LNH00035M6

NH-Sicherungseinsatz NH000 gG AC690V 35A Kombi-Melder mit Metall-Griff lasche

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik

gG

Sicherung

Sicherungsgrösse

NH000

Sicherungscharakteristik

gG

Spannung

Versorgungsspannungsart

AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue

690 - 690 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

690 - 690 V

Elektrischer Strom

Nennstrom

35 A

Einsatzbedingungen

Isoliert

Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1

80 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

3.10 W

Abmessungen

Höhe

44 mm

Breite

21 mm

Tiefe

78 mm

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja