



LNH00035M6

**Fusible à couteaux HPC NH000 gG AC690V 35A indicateur combiné patte métallique**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Courbe

gG

**Fusible**

Taille de l'élément fusible

NH000

Caractéristique du fusible

gG

**Tension**

Type de tension d'alimentation

AC

Tension assignée d'emploi Ue

690 - 690 V

Tension assignée CA 50 Hz

690 - 690 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

35 A

**Conditions d'utilisation**

Isolé

Non

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1

80 kA

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN

3.10 W

**Dimensions**

Hauteur

44 mm

Largeur

21 mm

Profondeur

78 mm

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui