



16291919

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Styr/manöverelement Enkel vippta

#### Material

Färg Vit  
RAL-kod 9010  
Ytbehandling Matt  
Material Termoplast  
Behandling Obehandlad

#### Dimensioner

Höjd 55 mm  
Bredd 55 mm  
Djup 7 mm

#### Anslutning

Typ av montering Klor

#### Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag Ja

#### Tillbehör

Har märksfält Nej

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP44

#### Text

Präglad Utan symbol  
Belysning Till belysnings- och övervakningskrets  
Tryckknapp Även för KNX-applikationer: tryckknapp, 1-vägs, och grupptrackknapp, 1-vägs  
Vippta strömställare/ tryckknapp Tryckknappar Enkel

#### Lämplig för

S.x/B.x

#### Hållbarhet

Halogenfri Ja  
REACH-SVHC fri Ja  
RoHS-överensstämmelse Ja