



BKF300065

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Largeur	300 mm
Longueur	2400 mm
Section intérieure	28600 - 28600 mm <sup>2</sup>

##### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	118
-----------------------------------------------------------------	-----

##### Dimensions

Hauteur minimale de la chape	65 mm
Plage de niveling	65 - 110 mm

##### Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	3 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	2 kN

##### Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

##### Dimensions

Nombre d'unités d'installation intégrées	3
------------------------------------------	---

##### Equipement

Nombre de compartiments	1 - 1
Fixation au mur de séparation (cloison)	Fixation par vis
Avec cloison	Non

##### Installation, montage

Ouverture de montage	Sans
----------------------	------

##### Matière

Matière	Acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Plastique

##### Cache, porte

Matériau du couvercle	Acier
Couverture de surface	Zingué

##### Fonctions

Possibilité de désolidarisation de la base et du châssis principal	Oui
--------------------------------------------------------------------	-----

##### Matière

Traitement de surface	Zingué
-----------------------	--------

##### Fonctions

Avec bac de plancher	Non
----------------------	-----

##### Cache, porte

Couvercle ouverture de montage	Non
Verrouillage du couvercle	Non

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Illustrations | dessins**

