



BKF300045

tehalit.BK Kanał współrzędny boczna folia ochronna BKF 300x(45-70)mm stal

Właściwości techniczne

Wymiary

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Szerokość | 300 mm |
| Długość | 2400 mm |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 18200 - 18200 mm ² |

Pojemność

| | |
|---|----|
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 75 |
|---|----|

Wymiary

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Minimalna wysokość posadzki | 45 mm |
| Zakres możliwej niwelacji poziomu | 45 - 70 mm |

Warunki użytkowania

| | |
|--|------|
| Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) | 3 kN |
| Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni | 2 kN |

Instrukcje

| | |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Suchy |
|---------------------|-------|

Wymiary

| | |
|------------------------------|---|
| Liczba wbudowanych jednostek | 3 |
|------------------------------|---|

Sprzęt

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Liczba przegród | 1 - 1 |
| Typ montażu przegrody | Mocowanie śrubowe |
| Ze ścianką grodziową | Nie |

Instalacja, montaż

| | |
|-----------------|-----|
| Otwór montażowy | Bez |
|-----------------|-----|

Materiały

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Materiał | Stal |
| Materiał dolnej ścianki bocznej | Tworzywo sztuczne |

Pokrywa, drzwi

| | |
|------------------|------------|
| Materiał pokrywy | Stal |
| Obróbka pokrywy | Ocynkowany |

Funkcje

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Podstawa odłączona od głównej obudowy | Tak |
|---------------------------------------|-----|

Materiały

| | |
|---------|------------|
| Obróbka | Ocynkowany |
|---------|------------|

Funkcje

| | |
|---------------------|-----|
| Z dolnym przepustem | Nie |
|---------------------|-----|

Pokrywa, drzwi

| | |
|------------------------------|-----|
| Pokrywa otworów montażowych | Nie |
| Zatraskowe mocowanie pokrywy | Nie |

Zrównoważony rozwój

| | |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |

Ilustracje | Rysunki

