



SM401

**Digitales Amperemeter Wandlermessung 0-400 A**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl Module

4

**Messung**

Strommessbereich

0 - 400 A

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur

-10 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 70 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

10 mm<sup>2</sup>

**Abmessungen**

Höhe

85 mm

Breite

70 mm

Tiefe

54 mm

**Messung**

Messgeräteart

Digital

**Leistung**

Leistungsaufnahme VA

1 VA

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

**Installation, Montage**

Montage auf

DIN Schiene

**Funktionen**

Genauigkeitsklasse

0.01

**Frequenz**

Frequenz

45 - 65 Hz

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

1 W

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja