



SM401

Digitales Amperemeter Wandlermessung 0-400 A

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module 4

Messung

Strommessbereich 0 - 400 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur -40 - 70 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm²

Abmessungen

Höhe 85 mm

Breite 70 mm

Tiefe 54 mm

Messung

Messgeräteart Digital

Leistung

Leistungsaufnahme VA 1 VA

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Funktionen

Genauigkeitsklasse 0.01

Frequenz

Frequenz 45 - 65 Hz

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1 W

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja