



ARF960D



Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA C-10A 30mA Typ A 3M

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
Nennstrom bei -25°C	12.78 A
Nennstrom bei -20°C	12.55 A
Nennstrom bei -15°C	12.32 A
Nennstrom bei -10°C	12.08 A
Nennstrom bei -5°C	11.84 A
Nennstrom bei 0°C	11.60 A
Nennstrom bei 5°C	11.35 A
Nennstrom bei 10°C	11.09 A
Nennstrom bei 15°C	10.83 A
Nennstrom bei 20°C	10.56 A
Nennstrom bei 25°C	10.28 A
Nennstrom bei 30°C	10 A
Nennstrom bei 35°C	9.71 A
Nennstrom bei 40°C	9.41 A
Nennstrom bei 45°C	9.10 A
Nennstrom bei 50°C	8.78 A
Nennstrom bei 55°C	8.44 A
Nennstrom bei 60°C	8.09 A
Nennstrom bei 65°C	7.73 A
Nennstrom bei 70°C	7.35 A
Ausschaltvermögen I _{cn} bei 230 V AC nach IEC61009-1	6 kA

Architektur

Auslösecharakteristik	C
Polart	1P+N

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I _{cn} AC nach IEC60898-1	6 kA
--	------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment Untere Klemme	2 - 2 Nm
------------------------------------	----------

Elektrischer Strom

Schliess- und Abschaltvermögen I _{dm}	6 kA
Bemessungsfehlerstrom I _{dn}	30 mA

Spannung

Isolationsspannung U _i	500 V
-----------------------------------	-------

Sicherheit

Typ des Fehlerstromschutzes	A
-----------------------------	---

Spannung

Stossspannungsfestigkeit	4000 V
Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 230 V

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3.18 W
---------------------------------------	--------

Einsatzbedingungen

Energiebegrenzungsklasse I ² t	3
Betriebstemperatur	-25 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	4000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	2000

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	2.10 - 2.10 Nm
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte	biconnect quickbusbar
Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte	quickconnect

Abmessungen

Höhe	83 mm
Breite	53.20 mm
Tiefe	70 mm

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------