



L520FK10-000

Glaszekering Ø 5 x 20 mm F 10 A 250 V

Technische eigenschappen

Zekering

Zekeringsgrootte	5 x 20
------------------	--------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	2,40 W
----------------------------------	--------

Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning	250 - 250 V

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja