



M-R603020S

Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 600x2000x300 RAL7035

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	2000 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	300 mm

Normes

Version CEM	Non
-------------	-----

Équipement

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

Connectivité

Type de montage	Modulable
-----------------	-----------

Accessoires

Appareil supplémentaire additionnel	Oui
-------------------------------------	-----

Installation, montage

Convient au montage au sol	Oui
----------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Classe de protection	Classe I

Matériau

Matériau	Acier
Finition	Mat

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----