



KDN263B

Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Architektur

Polanzahl 2

Abmessungen

Länge 1000 mm

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U_{imp} 4500 V

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm²

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Gabel

Kapazität

Anzahl Module 56

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja