



KDN263A

Hřebenová přípojnice 2P, 63A, 10mm²/12mod. k propojení 6ks 2pól. přístrojů

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

Architektura

Počet pólů 2

Rozměry

Délka 210 mm

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} 4500 V

Provozní napětí AC 230 - 400 V

Připojení

Průřez plného vodiče 10 mm²

Typ konektoru/zástrčky Fázová přípojnice s vidlicí

Kapacita

Počet modulů 12

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano