



KDN263A

## ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 2P 63A 12M

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 63 A

#### Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων 2

#### Διαστάσεις

Μήκος 210 mm

#### Τάση

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα  $U_{imp}$  4500 V

Ονομαστική τάση λειτουργίας  $U_e$  230 - 400 V

#### Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού 10 mm<sup>2</sup>

Τύπος σύνδεσης Ράγα φάσης διχαλωτή

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 12

#### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι