



KDN263A



Fasskena 2-fas , 10mm<sup>2</sup>, 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

#### Tekniska egenskaper

##### Elektrisk ström

Märkström 63 A

##### Arkitektur

Antal poler 2

##### Dimensioner

Längd 210 mm

##### Spänning

Nominell impulsskyddsspänning Uimp 4500 V

Märkdriftspänning Ue 230 - 400 V

##### Anslutning

Area solid ledare 10 mm<sup>2</sup>

Anslutning/anslutningstyp Fasskena med gaffel

##### Kapacitet

Antal moduler 12

##### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja