



REP502S



**ELCOM.HOME Set Video AP 2Tasten Innenst. TOUCH ultraws. matt/Aussenst. anthrazit**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Aussenbereich Montage auf	Aufputz
Innenbereich Montage auf	Aufputz

**Spannung**

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

**Abmessungen**

Höhe	196 mm
Tiefe	40 mm

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

**Texte**

Montageart	Für Aufputzmontage Für senkrechte Montage Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster
------------	--