



MZS173

Sectionneur de neutre 20A Quick-Connect

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 4 mm ²
---	-------------------------

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 4 mm ²
---	-------------------------

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect Borne à vis
----------------------------	-----------------------------

Dimensions

Hauteur	9.80 mm
---------	---------

Largeur	9 mm
---------	------

Profondeur	68 mm
------------	-------

Tension

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----