Produktdatenblatt
M-R405020S

M-R405020S

Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 400x2000x500 RAL7035

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	2000 mm
Breite	400 mm
Tiefe	500 mm

Normen

EMV Ausführung	Nein

Ausstattung

Mit Montageplatte	Nein

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Anreihbar

Zubehör

Zusatzgerät anreihbar	Ja

Installation, Montage

Geeignet für Bodenmontage	Ja

Sicherheit

Schutzart IP	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja