



41236089

Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Q.x polarweiß samt

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Samt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Einbautiefe 32 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung
Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK02

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte	
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

Geeignet für	
Q.x	

Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja