



WH27185103C

kallysto.pro encastré complet: S2 à clé/1p / 0-AUT-0-MAN / KABA8 Gris clair

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitements de surface	Non traité

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec plaque de recouvrement
--	---

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Dimensions**

Dimensions	94 x 94 mm
Profondeur de montage	7 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	63 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-AUT-0-MAN