



FL53SP

**Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 850x850x300 mm UV-coating**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|               |        |
|---------------|--------|
| Hoogte        | 850 mm |
| Breedte       | 850 mm |
| Diepte        | 300 mm |
| Dikte zijwand | 2 mm   |

**Veiligheid**

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP65                                         |
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)    |
| Type slot                                  | 3-punts met zwenkgreep 8 mm<br>4-zijdig 8 mm |
| Slagvastheid IK                            | IK10                                         |

**Samenstelling**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 3 |
| Aantal flensplaatopeningen  | 0 |

**Installatie, montage**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Gemonteerd op               | Wandmontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja          |

**Materiaal**

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Kleur                   | Lichtgrijs                   |
| RAL-code                | 7035                         |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt                       |
| Materiaal               | Glasvezelversterkt polyester |

**Samenstelling**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Aantal verdelerrijen | 5 |
|----------------------|---|

**Materiaal**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Afwerking oppervlakte | Mat |
|-----------------------|-----|

**Deksel, deur**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Aantal kastdeuren          | 1   |
| Aantal sloten              | 1   |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

**Stroom / temperatuur**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 400 A |
|-----------------|-------|

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|