




GTVDM301

Centrumbricka ljud/vid D-Sub9 12,8x21, för app-dosa GTVD200/ GTVD300, Aluminium

Tekniska egenskaper

Kompatibilitet

För installation i apparatdosor

Data- och multimediamoduler

Anslutning

Typ av montering

Snabbanslutning

Dimensioner

Längd 70 mm

Bredd 40 mm

Öppningens mått (B x H) 20,5 x 11,4 mm

Utrustning

Antal 1-facks öppning 1

Antal 2-facks öppning 0

Antal 3-facks öppning 0

Antal CEE-/Perilex-öppningar 0

Antal ovala öppningar 0

Antal runda öppningar 0

Antal fyrkantsöppningar 0

Material

Färg Aluminium

Material Aluminium

Kompatibilitet

Modulnamn för datautta

Sub-D 9 Pol

Installation, montering

Installationsvinkel 90 °

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja