



WH27180203C

**kallysto.pro UP komplett: Drehschalter S0/2-polig/ 0-1-0-1 / Lichtgrau Lichtgrau**

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

##### Werkstoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

##### Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte

##### Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

##### Abmessungen

Abmessungen 94 x 94 mm

Einbautiefe 14 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 41 mm

##### Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 25 A

##### Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Schaltart/Variante Ausschalter Schema 0/2-polig

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja