



WH27180203C

kallysto.pro encastré complet: Interrupteur rotatif S0/2 pôles/0-1-0-1/ Gris

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Dimensions

Dimensions 94 x 94 mm

Profondeur de montage 14 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 41 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

Courant électrique

Courant assigné nominal 25 A

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Schéma interrupteur arrêt 0/2-pôles

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui