



GBD5016149016

Unutrašnji ugao, GBD 50x160, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

|        |        |
|--------|--------|
| Visina | 56 mm  |
| Širina | 163 mm |

Pribor

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Vrsta pribora | Oblikovano/kalupljeno |
|---------------|-----------------------|

Konfiguracija

|             |    |
|-------------|----|
| Preklapanje | Da |
|-------------|----|

Postavke

|              |         |
|--------------|---------|
| Ugaoni domet | 83 - 97 |
|--------------|---------|

Instalacija, montaža

|                    |    |
|--------------------|----|
| Perforacija osnove | Ne |
|--------------------|----|

Materijali

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Materijal | Akrilonitril butadien stiren (ABS) |
| Obrada    | Neobrađeno                         |
| Boja      | Prometna bijela                    |
| RAL kod   | 9016                               |

Sigurnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Otpornost na udarce IK | IK07 |
|------------------------|------|

Oprema

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sa zaštitnim filmom | Ne |
|---------------------|----|

Pogodno za

|            |  |
|------------|--|
| GBD 50x160 |  |
|------------|--|

Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |