



EP071

Hulpcontact voor EP/ER/ES-serie

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	2 A
-----------------	-----

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	250 V
---------------------------------	-------

Capaciteit

Aantal modules	0,50
----------------	------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 6 mm ²
Soort contact	1 verbreek + 1 maak

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,40 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	8,75 mm
Diepte	58 mm

Afbeeldingen | tekeningen

