



EP071

Hjälpkontakt OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	2 A
-----------	-----

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	250 V
-----------------------------------	-------

Kapacitet

Antal moduler	0,50
---------------	------

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
Area flexibel ledare	1 - 4 mm ²
Area solid ledare	1 - 6 mm ²
Anslutningstyp	1NC+1NO

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,40 W
--	--------

Dimensioner

Höjd	85 mm
Bredd	8,75 mm
Djup	58 mm

Illustrationer | teckningar

