



FT51K

Schrank, univers, IP54, SK I, H800 x B300 x T275, 60 PLE, Klarsichttür

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------------------------|--------|
| Höhe | 800 mm |
| Breite | 300 mm |
| Tiefe | 275 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 1 mm |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP54 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Schließungstyp | 3-Punkt Schloss |
| Stoßfestigkeit IK | IK09 |

Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl Felder | 1 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 2 |

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
|----------------------------|------|

Werkstoff

| | |
|------------|-----------|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Werkstoff | Stahl |

Ausstattung

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 5 |
|---------------|---|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 400 A |
|-----------|-------|