



KYA04E

Schutzleiterklemme 4mm², Stecktechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 0 A

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1 W

Abmessungen

Höhe 42,30 mm

Breite 57 mm

Tiefe 5 mm

Werkstoff

Werkstoff Polyamid (PA)

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.13 - 4 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.13 - 6 mm²

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja