



LNH40722M4T

**NH-Sicherungseinsatz NH4a gTr 400V 722A Mittenmelder Lasche spannungsführend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Auslösecharakteristik	gTr
-----------------------	-----

**Sicherung**

Sicherungsgröße	NH4a
Sicherungscharakteristik	gTr

**Spannung**

Versorgungsspannungsart	AC
Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	400 - 400 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	722 A
-----------	-------

**Einsatzbedingungen**

Isoliert	Nein
----------	------

**Elektrische Hauptattribute**

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1	100 kA
---	--------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	59 W
---------------------------------------	------

**Abmessungen**

Höhe	200 mm
Breite	98 mm
Tiefe	119 mm

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja