




BKF300145

**Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 300x(145-190)mm droge reiniging**

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Breedte         | 300 mm                        |
| Lengte          | 2400 mm                       |
| Binnendoorsnede | 49400 - 49400 mm <sup>2</sup> |

##### Capaciteit

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 204 |
|------------------------------------------------------------|-----|

##### Afmetingen

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Minimale dekvloerhoogte | 145 mm       |
| Nivelleerbereik         | 145 - 190 mm |

##### Gebruiksvoorwaarden

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting) | 3 kN |
| Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak                     | 2 kN |

##### Afmetingen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aantal inbouweenheden | 3 |
|-----------------------|---|

##### Instructies

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

##### Samenstelling

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Aantal compartimenten       | 1 - 1              |
| Montagewijze scheidingswand | Schroefbevestiging |
| Met scheidingswand          | Nee                |

##### Installatie, montage

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Montage opening | Zonder |
|-----------------|--------|

##### Materiaal

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Materiaal                    | Staal     |
| Materiaal onderzijde zijwand | Kunststof |

##### Deksel, deur

|                  |          |
|------------------|----------|
| Materiaal deksel | Staal    |
| Afwerking deksel | Verzinkt |

##### Functionies

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Basis kan worden losgemaakt van het hoofdgedeelte | Ja |
|---------------------------------------------------|----|

##### Materiaal

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Oppervlakte behandeling | Verzinkt |
|-------------------------|----------|

##### Functionies

|                |     |
|----------------|-----|
| Met bodem door | Nee |
|----------------|-----|

##### Deksel, deur

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Deksel montageopening      | Nee |
| Dekselbevestiging klemmend | Nee |

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

