



WH36184249A

robusto Schüsselschalter S0/2p/ 0-1-0-1 / KABA8 +IP55-Front für Kombin. Alumin.

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	220 - 250 V
Nennspannung	230 V

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz Unterputz
-------------	----------------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

Abmessungen

Abmessungen	86 x 86 mm
Tiefe	75 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	37 mm

Werkstoff

Farbe	Aluminium
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

Texte

Schaltart/Variante	Ausschalter Schema 0/2-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen