



WH36184249A

**robusto** Schlüsselschalter S0/2p/ 0-1-0-1 / KABA8 +IP55-Front für Kombin. Alumin.

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung	220 - 250 V
Nennspannung	230 V

##### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz Unterputz
-------------	----------------------

##### Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	20 A
-----------	------

##### Abmessungen

Abmessungen	86 x 86 mm
Tiefe	54.8 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	37 mm

##### Werkstoff

Farbe	Aluminium
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

##### Texte

Schaltart/Variante	Ausschalter Schema 0/2-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen