




BKF300105

**Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 300 105-150**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Šířka                 | 300 mm                        |
| Délka                 | 2400 mm                       |
| Vnitřní průřez vodiče | 39000 - 39000 mm <sup>2</sup> |

**Kapacita**

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení) | 161 |
|---------------------------------------------------------|-----|

**Rozměry**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Minimální výška potěru | 105 mm       |
| Rozsah nivelace        | 105 - 150 mm |

**Podmínky použití**

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení) | 3 kN |
| Svislé zatížení působící na malou plochu                   | 2 kN |

**Rozměry**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Počet vestavěných jednotek | 3 |
|----------------------------|---|

**Instrukce**

|               |       |
|---------------|-------|
| Údržba podlah | Suché |
|---------------|-------|

**Vybavení**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Počet oddílů         | 1 - 1           |
| Typ montáže přepážky | Upevnění šrouby |
| S přepážkou          | Ne              |

**Instalace, montáž**

|                |     |
|----------------|-----|
| Montážní otvor | Bez |
|----------------|-----|

**Materiál**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Materiál             | Ocel        |
| Materiál dna bočnice | Umělá hmota |

**Kryt, dveře**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Materiál krytu    | Ocel   |
| Kryt pro ošetření | Pozink |

**Funkce**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Základna oddělitelná od hlavního těla | Ano |
|---------------------------------------|-----|

**Materiál**

|        |        |
|--------|--------|
| Povrch | Pozink |
|--------|--------|

**Funkce**

|                  |    |
|------------------|----|
| S průchozím dnem | Ne |
|------------------|----|

**Kryt, dveře**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Montážní otvor krytu      | Ne |
| Upevnění víka zaklapnutím | Ne |

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |

**Ilustrace a výkresy**

