



41686084

**Presa con messa a terra USA/CANADA NEMA 5-20 R Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	20 A
-------------------	------

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	125 V
Tensione nominale	125 - 125 V

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Materiali**

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Vellutato
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato

**Serie**

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità di installazione	19 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Connettività**

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
	Montaggio a uncino

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa	NEMA
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Numero di moduli**

Numero di moduli	1
------------------	---

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata	No
Resistenza agli urti IK	IK02
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Custodia	Piastra centrale
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

**Adatto per**

Q.x
-----

# Scheda tecnica del prodotto

## 41686084

---

### Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si