



M59569010

**tehaliit.LF Element T/X 25x25mm, biały**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 25 mm |
| Szerokość | 25 mm |

**Akcesoria**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Typ akcesoriów | Formowany |
|----------------|-----------|

**Normy**

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12 | Nie |
|----------------------------------------------------------------|-----|

**Materiały**

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Polichlorek winylu (PVC) |
| Obróbka  | Stan surowy              |
| Kolor    | Czysta biel              |
| Kod RAL  | 9010                     |

**Bezpieczeństwo**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK | IK07 |
|---------------------------|------|

**Warunki użytkowania**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

**Sprzęt**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Z folią ochronną | Nie |
|------------------|-----|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |

**Ilustracje | Rysunki**

