



41686089

**Presa con messa terra USA/CANADA NEMA 5-20 R Berker Q.1/Q.3 bianco polare vellut**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 125 V

**Corrente**

Corrente nominale 20 A

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Materiali**

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Vellutato

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

**Serie**

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Numero di unità 1

Profondità di installazione 19 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Connettività**

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa NEMA

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata No

Resistenza agli urti IK IK05

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

**Identificazione**

Con stampa No

**Testo**

Custodia Piastra centrale

Protezione Senza protezione elevata contro i contatti

Tipo di connessione Con morsetti a vite

**Adatto per**

Q.x

---

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si

---