




937722507



Kontroll-Taster, Schließer, rote Linse, Integro - Design Flow/Pure, grau gl.

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
Taststrom	10 A

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
Polanzahl	1

Werkstoff

Farbe	Grau
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	55,50 mm
Breite	55,50 mm
Tiefe	24,10 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	13 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzel-taster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
--------------------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Beleuchtung	Mit integrierter Glühlampe Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Geeignet für

integro
