



29518982



LED-Signallicht RGB S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Leistung

Verbrauchte Leistung in W 2 W

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Beleuchtung

Art der Lampe LED

Werkstoff

Farbe Weiß
RAL Nummer 1013
Glanzgrad Glänzend
Werkstoff Metall
Kunststoff
Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 70 mm
Breite 70 mm
Tiefe 50 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt 2,50 - 2,50 mm²

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Texte

Beleuchtung Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster Aufrufbar
Farbverlauf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten
Beschriftung Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar
Aufdruck Ohne Aufdruck

Geeignet für

S.x/B.x

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
REACH-SVHC frei Ja
RoHS-konform Ja