



29518982



LED-Signallicht RGB S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Leistung

Verbrauchte Leistung in W	2 W
---------------------------	-----

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Beleuchtung

Art der Lampe	LED
---------------	-----

Werkstoff

Farbe	Weiß
RAL Nummer	1013
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	70 mm
Breite	70 mm
Tiefe	50 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm ²
-------------------	-----------------------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Texte

Beleuchtung	Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und FarbdurchlAuf über Taster Aufrufbar FarbverlAuf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten
Beschriftung	Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar
Aufdruck	Ohne Aufdruck

Geeignet für

Berker S.x/B.x
