



LVZPSR100

Stromwandler für LV NH00 185mm 100/5A 2,5VA Klasse 1

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse

1

Leistung

Leistung

2.50 VA

Abmessungen

Durchmesser der Öffnung

21 mm

Höhe

70 mm

Breite

49.50 mm

Tiefe

30 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp

Schraubanschluss

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Spannung

Isolationsspannung Ui

3000 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-40 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 75 °C

Sicherheit

Schutzart IP

IP10

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite

100 A

Maximalstrom Sekundärseite

5 A

Installation, Montage

Montage auf

Sammelschienensystem

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja